



Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	723100 200
GTIN	4003773035367
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	4,2 mm
celotna dolžina	200 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče