



Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 6 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787000 6
GTIN	4002395378135
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtnje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtnje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije, kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Držalo: cilindrično držalo

Dolžina spirale: 60 mm

celotna dolžina: 100 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	100 mm
Dolžina spirale	60 mm
Ø svedra	6 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtnja

Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri