

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787040 6
GTIN	9002740008132
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu.

Uporaba:

Natančno **stružno vrtnje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Napotek:

Pozor – uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!

Tehnični opis

Dolžina spirale	54 mm
celotna dolžina	100 mm
Ø svedra	6 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtnja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri