

**HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3), Ø svedra: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787047 8
GTIN	9002740000211
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu.

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (**E 6,3**).

Uporaba:

Natančno **stružno vrtnje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Napotek:

Pozor – uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!

Tehnični opis

celotna dolžina	120 mm
Dolžina spirale	80 mm
Ø svedra	8 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtnja
6-kotno držalo vijáčnega nastavka	E 6,3
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri