

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 8 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787000 8
GTIN	4002395378197
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtnje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtnje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije, kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Držalo: cilindrično držalo

Dolžina spirale: 80 mm

celotna dolžina: 120 mm

Tehnični opis

Dolžina spirale	80 mm
Ø svedra	8 mm
celotna dolžina	120 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtnja

Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri