

**HOLEX****Močne stranske ščipalne klešče, svetle, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	723400 200
GTIN	4045197166265
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Uporaba:**

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje klavirske žice do Ø	2,5 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3 mm
celotna dolžina	200 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	svetle
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče