



## Kompaktne stranske ščipalne klešče, X-Cut®, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724300 160
GTIN	4003773075134
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Vitka glava in induktivno kaljeni rezili (pribl. 64 HRC). **Skoznji členek**, za največjo trdnost. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	4,8 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,7 mm
celotna dolžina	160 mm
Oznaka proizvajalca	X-Cut
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo

Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Rezalne klešče