



## Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip, Širina konice b: 5,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660040 5,5
GTIN	7610733244478
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

**Močan ročaj SwissGrip** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve. Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.

Ročaji z barvno kodo Rainbow za hitro iskanje pravilne velikosti konice.

#### Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

#### Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 660032

### Tehnični opis

Debelina konice a	0,8 mm
Širina konice b	5,5 mm
Pogonski 6-kotnik	ne
celotna dolžina	220 mm
steblo do konca ročaja	ne
Dolžina rezila	120 mm
Opis konice	3
Konica	črna
Serija	SwissGrip
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Izvedba držala	okrogle
Kapa za udarjanje	ne
Material	Posebno jeklo PB Swiss Tools
Material ročaja	Elastomer
Površina	ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka	Izvijač