

**Močne stranske ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	723150 180
GTIN	4003773022008
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Uporaba:**

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje trde žice do Ø	2,7 mm
celotna dolžina	180 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	3,8 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče