

**Garant****Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	723040 160
GTIN	4045197416988
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

**Uporaba:**

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje mehke žice do Ø	3,4 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	160 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5749

Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče