

**Močne stranske ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 723150 200 |
| GTIN | 4003773034056 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---|
| Za rezanje trde žice do Ø | 3 mm |
| Za rezanje mehke žice do Ø | 4,2 mm |
| Za rezanje klavirske žice do Ø | 2,5 mm |
| celotna dolžina | 200 mm |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Površina | črno atramentirane, glava polirana |
| Zelo močne stranske ščipalne klešče | ne |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | ne |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |