

Garant

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Širina konice b: 2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660030 2
GTIN	4045197923288
Razred artikla	61F

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim stebлом.

Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve z vzporednima bokoma.

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

- **Konica z vzporednima bokoma se natančno prilega zarezi v glavi standardiziranih vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Tehnični opis

Opis konice	00
Širina konice b	2 mm
celotna dolžina	100 mm
Debelina konice a	0,3 mm
Dolžina rezila	40 mm
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač