

**Težke čelne ščipalne klešče, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	721900 160
GTIN	4003773213796
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Močna glava, vstavljen členek. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Rezili sta induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC).

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
celotna dolžina	160 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,3 mm
Standard	DIN ISO 5748
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	črno atramentirane
Glava	polirane
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

