



Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	723500 200
GTIN	4003773033820
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljena rezila (pribl. 64 HRC), tesno vstavljen členek.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	4,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3 mm
celotna dolžina	200 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče