



Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip, Širina konice b: 3,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660040 3,5
GTIN	7610733249664
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve. Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.

Ročaji z barvno kodo Rainbow za hitro iskanje pravilne velikosti konice.

Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 660032

Tehnični opis

Debelina konice a	0,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Dolžina rezila	90 mm
Pogonski 6-kotnik	ne
steblo do konca ročaja	ne
Opis konice	1
Širina konice b	3,5 mm
Konica	črna
Serija	SwissGrip
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Izvedba držala	okrogle
Kapa za udarjanje	ne
Material	Posebno jeklo PB Swiss Tools
Material ročaja	Elastomer
Površina	ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka	Izvijač