



Stiskalne klešče, Tip: 10NIS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729722 10NIS
GTIN	4003773051862
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Iz posebnega jekla. Precizni profili, zelo velika prestava – posebej ugodno pri velikih presekih stiskanja.

celotna dolžina: 220 mm

za presek vodnika: 0,5 - 10 mm²

Tehnični opis

celotna dolžina	220 mm
za presek vodnika	0,5 - 10 mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče