



## Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“, Širina konice b: 4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660900 4
GTIN	7610733085620
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim stblom (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

**Ročaj Multicraft** iz umetne mase odporne na udarce (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.

**Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

#### Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

#### Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

### Tehnični opis

Dolžina rezila	100 mm
Debelina konice a	0,6 mm
celotna dolžina	195 mm

Širina konice b	4 mm
Opis konice	2
Serija	multicraft
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač