

**Stiskalne klešče za koaksialne vtiče, za koaksialne kable tip: RG58/62****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729830 RG58/62
GTIN	4045197553010
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado. Za stiskanje BNC in TNC vtikačev.

Cenovno ugodna izvedba.

za tip kabla RG: 58; 59; 62

celotna dolžina: 202 mm

Tehnični opis

za tip kabla RG	58; 59; 62
celotna dolžina	202 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče