



Stiskalne klešče, Tip: 6F



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729700 6F
GTIN	4045197166708
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Telo klešč iz ploščatega jekla z oblikovanimi čeljustmi za različne stiske (glejte tabelo). Ščipalne klešče z navojem za čepe M2,6 – M5. Snemalnik izolacije 0,75–6 mm². Klešče črno lakirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. Za snemanje izolacije, rezanje, stiskanje itd., predvsem za popravila.

celotna dolžina: 230 mm

za presek vodnika: 1,5 – 2,5 mm²

Tehnični opis

za presek vodnika	1,5 – 2,5 mm ²
celotna dolžina	230 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče