

**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 10X110mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789000 10X110
GTIN	4002395311934
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra M2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Napotek:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Ø	10 mm
Dolžina spirale	50 mm
celotna dolžina	110 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

