

**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 20X450mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789000 20X450 |
| GTIN                  | 4002395309016 |
| Razred artikla        | 76G           |

**Opis****Izvedba:**

Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra M2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

**Uporaba:**

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

**Napotek:**

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

**Tehnični opis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Število rezil Z                     | 2               |
| Ø                                   | 20 mm           |
| Dolžina spirale                     | 400 mm          |
| celotna dolžina                     | 450 mm          |
| Rezalni material                    | HM              |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje  |
| Držalo                              | SDS Plus        |
| Vrsta izdelka                       | Sveder za kamen |

