



Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724860 140
GTIN	4003773039488
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	1,8 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
celotna dolžina	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče