



Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 14X210mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789050 14X210
GTIN	4002395366941
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Glava svedra s kvadratnim presekom. Višja hitrost vrtnja zaradi 4-rezilne glave. Dvojna življenjska doba v primerjavi s svedri z 2-rezilno glavo. Oblika z velikim volumnom in 4-kratno spiralo. Ostrejša upognjena konica:

natančnejše vrtnje, brez zdrsov na površini, agresivnost v betonskem jeklu in večja hitrost vrtnja.

PGM-certificirano – potrjeno natančne izvrtine, primerne za vložke, tako za kemična kot za mehanska sidra. 4-rezilna, robustna in **enodelna prilotana** HM-ploščica z zarezi. Nov dizajn glave v kombinaciji z ostro zakrivljeno konico omogoča optimalen napredek pri naletu na armaturno železo.

Uporaba:

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine. Oblika s 4 spiralami za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Tehnični opis

Dolžina spirale	150 mm
celotna dolžina	210 mm
Ø	14 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtnje

Držalo

SDS Plus

Vrsta izdelka

Sveder za kamen