

**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 10X210mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789000 10X210 |
| GTIN | 4002395308903 |
| Razred artikla | 76G |

Opis**Izvedba:**

Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra M2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Napotek:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Število rezil Z | 2 |
| Ø | 10 mm |
| celotna dolžina | 210 mm |
| Dolžina spirale | 150 mm |
| Rezalni material | HM |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje |
| Držalo | SDS Plus |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |

