

HOLEX**Stranske ščipalne klešče, svetle, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725250 140
GTIN	4045197166319
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	2,8 mm
celotna dolžina	140 mm
Za rezanje trde žice do Ø	1,8 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče