



Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725300 160
GTIN	4003773021995
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
celotna dolžina	160 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče