



Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase, Širina konice b: 13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662000 13
GTIN	7610733085804
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Standard:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Napotek:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Tehnični opis

Dolžina rezila	200 mm
Opis konice	7
celotna dolžina	325 mm
Širina konice b	13 mm
Debelina konice a	2 mm
Serija	Classic
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

