


LINDSTRÖM

Stranske ščipalne klešče za elektronike, vitka glava, KW, Celotna dolžina: 135mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726040 135
GTIN	7314150103058
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Ozka oblika s precizno brušenimi in induktivno kaljenimi rezili (63–65 HRC). Črna površina za zmanjšanje odboja svetlobe. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil. **Primerne za ESD**, ergonomično oblikovana **dvokomponentna** prevleka ročajev.

Patentirana odpiralna vzmet zmanjša upor pri zapiranju klešč. Zato je vsa moč na voljo za rezanje.

Material:

Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje, kovane v utopu, brunirane.

Tehnični opis

celotna dolžina	135 mm
Širina glave	10,5 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,1 - 1 mm
Dolžina rezila	10 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje
Oblika glave	ozek

Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Površina	črno brunirane
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
nastavljiv precizni vijačni členek	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče