



Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 20°, KW, Celotna dolžina: 130mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 725700 130 |
| GTIN | 2050001705938 |
| Razred artikla | 76B |

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Rezili sta zamaknjeni za rezanje **z rahlim striženjem**. Ročaja z gumijasto prevleko proti drsenju in odpiralno vzmetjo. Glava zakrivljena 20°.

Uporaba:

Za rezanje nalite umetne mase in kablskih vezic tik ob površini (**ni za kovino**).

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| celotna dolžina | 130 mm |
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |
| Material | Posebno orodno jeklo |
| Površina | črno brunirane |
| Glava | zakrivljene 20° |
| Značilnost blagovnega imena | KW |
| z odpiralno vzmetjo | ne |
| za umetne mase | da |

nastavljivi omejljni vijak

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče