

**Izvijač za električarje, ploščati, Classic v celoti izoliran, Širina konice b: 6,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	663000 6,5
GTIN	7610733062447
Razred artikla	63E

**Opis****Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ozek ročaj** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

**Steblo** iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Steblo s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Uporaba:**

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za električarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

**Tehnični opis**

Debelina konice a	1,2 mm
Dolžina rezila	150 mm
Širina konice b	6,5 mm
Opis konice	5
celotna dolžina	255 mm
Serija	Classic VDE

Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač