



Male škarje za kable, potopno izolirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	730360 200
GTIN	4003773026952
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ročaji z **izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

Dvojno rezilo omogoča posebej veliko območje rezanja. Ročaja sta **potopno izolirana**. Zaradi dvojnega rezila zelo veliko območje rezanja.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.

Tehnični opis

Zmogljivost rezanja do \emptyset	20 mm
celotna dolžina	200 mm
Zmogljivost rezanja	70 mm ²
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	potopno izolirane
Upravljanje	mehanske, enoročne

Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Površina	kromirane
z odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Škarje