



## Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“, Širina konice b: 10mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 660900 10     |
| GTIN                  | 7610733085668 |
| Razred artikla        | 63E           |

### Opis

#### Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim stebлом (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

**Ročaj Multicraft** iz umetne mase odporne na udarce (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.

**Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

#### Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

#### Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

### Tehnični opis

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Širina konice b             | 10 mm |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm |
| Opis konice                 | 6     |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| celotna dolžina   | 300 mm           |
| Debelina konice a | 1,6 mm           |
| Dolžina rezila    | 180 mm           |
| Serijska          | multicraft       |
| Pogonski profil   | Ploščati izvijač |
| Vrsta izdelka     | Izvijač          |