



## Izvijač s standardizirano konico „Stainless“, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662500 4
GTIN	4013288107343
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

**Ročaj Kraftform** iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

**Steblo Wera Lasertip** iz plemenitega jekla s konično konico in **mikro grobim delom konice proti zdrsu** (od vel. 3,5).

#### Standard:

**DIN 5265 Form A**

#### Napotek:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

Dolžina rezila	100 mm
Širina konice b	4 mm
celotna dolžina	198 mm
Debelina konice a	0,8 mm
Oznaka proizvajalca	3335
Pogonski profil	Ploščati izvijač

Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Izvijač