



## Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662200 4
GTIN	4013288003294
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

**Ročaj Kraftform** iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

**Steblo** iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

#### Standard:

**DIN 5265 Form A**

#### Napotek:

Izvijači za elektrike imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

Debelina konice a	0,8 mm
Širina konice b	4 mm
Dolžina rezila	100 mm
celotna dolžina	198 mm
Konica	Lasertip
Oznaka proizvajalca	335
Pogonski profil	Ploščati izvijač

Vrsta izdelka

Izvijač