

**Ročni sesalnik 12 V solo clic & go, Oznaka proizvajalca: GAS12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	P07220 GAS12
GTIN	
Razred artikla	00N

**Opis****Izvedba:**

- **Akumulatorski palični sesalnik za vmesno čiščenje in za na pot.**
- **Združljiv z L-BOXX in s sesalnikom za mokro/suho sesanje GAS 35 in GAS 55.**
- **Primeren za sesanje različne umazanije, na primer odrezkov iz lesa, umetne mase in kovine.**
- **Praktičen prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja s tremi svetlečimi diodami.**
- **Zmogljiv in kompakten – ustreza za najmanjši L-BOXX 102.**
- **Šoba za fuge omogoča sesanje na težko dostopnih mestih.**
- **Kompaktna izvedba, majhna masa in ergonomična oblika omogočajo udobno delo.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s transportnim kovčkom, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

**Tehnični opis**

Napetost akumulatorja	12 V
Volumenski tok	900 l/min
Maksimalna vakuumska moč	45 mbar
Prostornina zbiralnika	0,35 l
Dolžina	273 mm
Oznaka proizvajalca	GAS 12V

Višina	170 mm
Širina	77 mm
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 10,8 V
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje