



Škarje za kable s prestavo, za Ø kabla: 60mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 731100 60 |
| GTIN | 4003773075172 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastrženja saj je rezilo dvojno vodeno.

Uporaba:

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov (tudi pletenic). Niso primerne za rezanje jeklenih žic, trdih aluminijastih zlitin, trdo vlečenih bakrenih vodnikov.

Material:

Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

Napotek:

Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30 % manjša.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| celotna dolžina | 320 mm |
| za Ø kabla | 60 mm |
| Za rezanje večkratnih vodnikov do | 600 mm ² |
| Varovanje vpenjanja | da |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |
| Upravljanje | mehanske, enoročne, princip raglje |

| | |
|---------------|--|
| Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju |
| Vrsta izdelka | Škarje |