



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, KW, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726480 125
GTIN	4003773035381
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Iz nerjavnega jekla (INOX).

Tehnični opis

celotna dolžina	125 mm
Širina glave	13,5 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Dolžina rezila	9 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Plemenito jeklo, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC)
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče