

VBW**Ščipalne klešče za betonsko železo z zakrivljenimi rezili, Celotna dolžina: 610mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	733000 610
GTIN	4005887367303
Razred artikla	73L

Opis

Izvedba:

Ščipalna glava z **zakrivljenimi** noži in prestavo. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Kovane v utopu, omejevalni nastavek z velikim blažilnim območjem; lakirana cevna ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za rezanje armaturnega železa do trdote 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm²).

Material:

Noži iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.

Tehnični opis

za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm ² do Ø	7 mm
celotna dolžina	610 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm ² do Ø	8 mm
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm ² do Ø	9 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

733110 610

Nadomestna glava, kompletno z vijaki Celotna dolžina 610 mm
