

Garant**Izvijač, ploščati, kratek, Širina konice b: 4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	664120 4
GTIN	4045197923585
Razred artikla	61F

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve z vzporednima bokoma.

Standard:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Tehnični opis

celotna dolžina	80 mm
Opis konice	2
Širina konice b	4 mm
Debelina konice a	0,6 mm
Dolžina rezila	30 mm
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

