

**Ščipalne klešče za betonsko železo, Celotna dolžina: 460mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 733300 460    |
| GTIN                  | 4003773066750 |
| Razred artikla        | 73F           |

**Opis****Izvedba:**

Ščipalna glava s prenosom in univerzalnimi noži. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Prikovan omejevalni nastavek z udobnim blažilcem; prašno lakirana cevna ročaja z večkomponentno prevleko.

**Uporaba:**

Za rezanje običajnih in zelo trdih jekel do 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Material:**

Noži iz kromvanadinovega visokozmogljivega jekla, rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC).

**Rezervni del:**

Nadomestna rezalna glava art. 733350.

**Tehnični opis**

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø  | 8 mm                                 |
| za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm <sup>2</sup> do Ø | 5 mm                                 |
| celotna dolžina                                             | 460 mm                               |
| za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm <sup>2</sup> do Ø | 6 mm                                 |
| Material                                                    | Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo |
| Vrsta izdelka                                               | Rezalne klešče                       |

---

## Pribor

Nadomestna glava, kompletno z vijaki Celotna dolžina 460 mm

---

733350 460