



Ploščati sekač, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	740500 125
GTIN	4049002000614
Razred artikla	73U

Opis

Izvedba:

S ploščatim ovalnim rezilom, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.

Tehnični opis

Širina rezila	18 mm
celotna dolžina	125 mm
Masa	150 g
Vrsta izdelka	Sekač