

Garant**Izvijač, ploščati, kratek, Širina konice b: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	664120 10
GTIN	4045197923622
Razred artikla	61F

Opis**Izvedba:**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve z vzporednima bokoma.

Standard:Ähnlich **DIN 5265B**.

Opis konice: 6

Debelina konice a: 1,6 mm

Dolžina rezila: 30 mm

celotna dolžina: 85 mm

Tehnični opis

Širina konice b	10 mm
Debelina konice a	1,6 mm
celotna dolžina	85 mm
Dolžina rezila	30 mm
Opis konice	6
Pogonski profil	Ploščati izvijač

Vrsta izdelka

Izvijač