

VBW**Ščipalne klešče za betonsko železo UNIBOLT®, Celotna dolžina: 910mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	733500 910
GTIN	4005887563507
Razred artikla	73L

Opis**Izvedba:**

Ščipalna glava s prenosom in univerzalnimi noži. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Kovane v utopu, omejevalni nastavek z velikim blažilnim območjem; lakirana cevna ročaja.

Uporaba:

Za rezanje običajnih in zelo trdih jekel do 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm²).

Material:

Noži iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.

Rezervni del:

Nadomestna rezalna glava art. 734110.

Tehnični opis

za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm ² do Ø	13 mm
celotna dolžina	910 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm ² do Ø	9 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm ² do Ø	11 mm
Zmogljivost rezanja	<48 HR
z omejljnim nastavkom	da
Oznaka proizvajalca	UNIBOLT®
Rezilo	kaljene
Material	Posebno orodno jeklo

Površina	rdeče lakirane
z nastavitvenim vijakom	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

Nadomestna glava, kompletno z vijaki Celotna dolžina 910 mm	734110 910
---	------------