

VBW**Kotne cevne klešče, Ø cevi: 3 col**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	810300 3
GTIN	4005887269409
Razred artikla	83E

Opis

Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena.

Tehnični opis

celotna dolžina	705 mm
Ø cevi	3 col
Območje vpenjanja	102 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Rebrasta matica Tip 2

810520 2