

**Sveder forstner, Ø svedra: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	795150 12
GTIN	9002696009184
Razred artikla	76H

Opis**Izvedba:**

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.

Specialno jeklo; za običajno vrtanje v les, delno tudi v trdi les. Ostro obodno rezilo skrbi za slepe luknje brez poškodb materiala in obenem zmanjšuje nevarnost pregrevanja.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Tehnični opis

Ø svedra	12 mm
Mera držala	6×30 mm
celotna dolžina	90 mm
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Sveder za les