

**Sveder iz karbidne trdine za umetne mase, Ø svedra: 22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 795250 22 |
| GTIN | 9002696014126 |
| Razred artikla | 76H |

Opis**Izvedba:**

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.

Z **vložki iz karbidne trdine**; visoka obstojnost. Za vrtanje v trdi les, umetne mase, plošče s prevleko itd.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------------|
| Ø svedra | 22 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| celotna dolžina | 90 mm |
| Mera držala | 10×30 mm |
| Vrsta izdelka | Sveder za les |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Podaljšek za sveder za Ø držala 10 mm | 795270 10 |
|---------------------------------------|-----------|

