

**Sveder forstner, Ø svedra: 50mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 795150 50 |
| GTIN | 9002696009542 |
| Razred artikla | 76H |

Opis**Izvedba:**

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.

Specialno jeklo; za običajno vrtanje v les, delno tudi v trdi les. Ostro obodno rezilo skrbi za slepe luknje brez poškodb materiala in obenem zmanjšuje nevarnost pregrevanja.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------------|
| Ø svedra | 50 mm |
| celotna dolžina | 90 mm |
| Mera držala | 10×30 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Vrsta izdelka | Sveder za les |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Podaljšek za sveder za Ø držala 10 mm | 795270 10 |
|---------------------------------------|-----------|

