

**Sveder forstner, Ø svedra: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	795150 22
GTIN	9002696009344
Razred artikla	76H

Opis**Izvedba:**

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.

Specialno jeklo; za običajno vrtanje v les, delno tudi v trdi les. Ostro obodno rezilo skrbi za slepe luknje brez poškodb materiala in obenem zmanjšuje nevarnost pregrevanja.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Tehnični opis

celotna dolžina	90 mm
Mera držala	8×30 mm
Ø svedra	22 mm
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Sveder za les

Pribor

Podaljšek za sveder za Ø držala 8 mm	795270 8
--------------------------------------	----------

