


**Prebijač težka izvedba, Ø konice: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	745500 10
GTIN	4049002002595
Razred artikla	73U

**Opis****Izvedba:**

8-kotno držalo s koničnim trnom. enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Težka izvedba po DIN 6458 D. **Poboljšana udarna glava.**

**Standard:**

**DIN 6458 D.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Material:**

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	150 mm
Ø konice	10 mm
Ø držala	12 mm
Masa	150 g
Vrsta izdelka	Prebijači