

**Prebijači, posebna kakovost kromirane, Ø konice: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	745300 2
GTIN	7610733200641
Razred artikla	73B

**Opis****Izvedba:**

8-kotno držalo s koničnim trnom, enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

**Material:**

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.

**Tehnični opis**

Ø konice	2 mm
celotna dolžina	120 mm
Ø držala	10 mm
Vrsta izdelka	Prebijači